


T utični priključak NPQM-T-G18-Q4-P10

Broj artikla: 558736

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Oblik	T oblik
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 232 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-20 ... 70 °C
Nazivni moment pritezanja	6 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	20,2 g
Vrsta pričvršćenja	External hexagon A/F 13
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklana
Material of tubing seal	NBR