


Aksijalni komplet EAMM-A-A22-57A

Broj artikla: 558897

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	22
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase	6,06 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	7,5 Nm
Težina proizvoda	430 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno