

# Standardni cilindar DSNU-25-500-PPS

Broj artikla: 559262  
Proizvod u napuštanju

FESTO

sa samoudesivim prigušivanjem krajnjih položaja.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	500 mm
Promjer klipa	25 mm
Navoj klipnjače	M10x1,25
Prigušivanje	PPS: samopodesivo pneumatsko prigušivanje krajnjih položaja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Odgovara normi	CETOP RP 52 P ISO 6432
Kraj klipnjače	Vanjski navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cijev cilindra
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	1 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Energija naleta u krajnjim položajima	0,3 J
Duljina prigušivanja	17 mm
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	247,4 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	294,5 N
Pokretna masa kod hoda 0 mm	71 g
Prirast težine po 10 mm hoda	11 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	238 g
Prirast pokretne mase po 10 mm hoda	6 g
Vrsta pričvršćenja	s priborom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje bezbojno eloksirano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući
Informacija o materijalu, cijev cilindra	visokolegirani čelik, nehrđajući