

Okrugli cilindar DSNU-63-25-PPS-A

Broj dijela: 559325

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 25 mm |
| Promjer klipa | 63 mm |
| Navoj klipnjače | M16x1,5 |
| Prigušenje | samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera |
| Položaj montaže | po želji |
| Konstruktivna struktura | Klip Piston rod Cilindrična cijev |
| Detekcija položaja | za beskontaktnu sklopku |
| Radni tlak | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Duljina prigušenja | 21 mm |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto | 1681.9 N |
| Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje | 1870.3 N |
| Pokretna masa | 522 g |
| Težina proizvoda | 1555 g |
| Vrsta montaže | s priborom |
| Pneumatski priključak | G3/8 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalni pokrov | Kovana aluminijska legura |
| Materijalne brtve | NBR TPE-U (PU) |
| Materijal klipnjače | visokolegirani čelik |
| Materijal cijevi cilindra | visokolegirani nehrđajući čelik |