



Prigušno-povratni ventil VFOC-S-S6-Q6

Broj artikla: 559724
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija dolaznog zraka-prigušivanja-nepovratna
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak QS-6
Način aktiviranja	ručno
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	utični s utičnicom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	0 ... 270 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	170 ... 260 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 430 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	21,6 g
Uputa uz pneumatski priključak 2	Suitable for Festo QS connections only
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material hollow bolt	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano crno
Material release ring	POM
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev