


# Analogni modul CPX-4AE-P-B2

Broj artikla: 560361

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Težina proizvoda	115 g
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PA ojačan PC
Pneumatski priključak	QS-4
LED pokazi	1 group diagnostics
Dijagnoza	Limit violation per channel parameterisation error Sensor limit per channel
Parametriranje	Diagnostics delay per channel Hysteresis per module Unit of measurement Measured value smoothing per channel Limit monitoring per channel diagnostics Sensor limit diagnostics per channel Measurement of relative/differential pressure
Interno vrijeme ciklusa	5 ms
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 50 mA
Broj ulaza	4
Mjerna veličina	4 x relativni tlak / 2 x diferencijalni tlak
Predočiva(e) jedinica(e)	kPa mbar psi
Format podataka	15 bita, + predznak Binarni prikaz u mbar, kPa, psi
Mjerno područje tlaka, krajnja vrijednost	1 bar
Mjerno područje tlaka, početna vrijednost	-1 bar