


Pokrov VMPAL-KM-SD25-IP67-0

Broj artikla: 560428

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	100 g
Električni priključak	može se sastaviti za ugradnju
Dozvoljeni promjer kabela	5 ... 13 mm
Presjek priključka	0,2 ... 0,5 mm ²
Mehanička zaštita	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju