


# Aksijalni komplet EAMM-A-K48-87A

Broj artikla: 560684

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	12,5 Nm
Težina proizvoda	400 g
Kod sučelja, pogon	K48
Cod sučelja, Motor in	87A
Materijal - napomena	RoHS sukladno