

Linearni pogon ELGL-LAS-30- -

Broj artikla: 560753

FESTO

sa zračnim ležajem i s linearnim motorom



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|--|
| Radni hod | 1 ... 1.740 mm |
| Veličina | 30 |
| Položaj ugradnje | vodoravno |
| Vodilica | Zračni ležaj |
| Konstruktivna struktura | Vodilica s integriranim sustavom mjerne letve električni linearni direktni pogon |
| Vrsta motora | Linearni AC servomotor |
| Princip mjerenja sustava mjerne letve | magnetično |
| Nadzor temperature | PTC otpor |
| Maks. brzina | 4 m/s |
| Točnost ponavljanja | +/-0,01 mm |
| Međukružni napon | 600 V |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-niski napon-smjernica prema EU-EMV-smjernici |
| Magnetno zračenje | bez |
| Maks. temperatura motora | 75 °C |
| Normalna temperatura | 23 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | 0 ... 40 °C |
| Dozvola | C-Tick |
| Maks. sila posmaka Fx | 56 N |
| Električni priključak | Utikači |
| Vrsta pričvršćenja | s priborom |
| Informacija o materijalu, profil | Čelik |
| Materijal - napomena | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | eloksirano Aluminijska legura za gnječenje |