


Ploča za ulančavanje VABV-S2-2S-G12-T1

Broj artikla: 560842

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	59 mm
Tip bloka	44
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-niski napon-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Težina proizvoda	610 g
Pneumatski priključak 2	G1/2
Pneumatski priključak 4	G1/2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material plate	Aluminijski tlačni lijev