


Servomotor EMMS-AS-55-MK-LS-TS

Broj artikla: 560879

FESTO

bez prigona



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Temperatura okoline | -10 ... 40 °C |
| Temperatura ležaja | -20 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 90 % |
| Odgovara normi | IEC 60034 |
| Klasa zaštite izolacije | F |
| Klasa dimenzioniranja prema EN 60034-1 | S1 |
| Nadzor temperature | PTC otpor |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Izvedba vratila s ravnim klinom | DIN 6885 A 3 x 3 x 14 |
| Tehnika električnog priključka | Utikači |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Dozvola | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici prema EU-niski napon-smjernica |
| Nazivni napon DC | 360 V |
| Vrsta spajanja navoja | Zvijezda unutarnja |
| Number of pole pairs | 4 |
| Okretni moment mirovanja | 0,98 Nm |
| Nazivni okretni moment | 0,68 Nm |
| Vršni okretni moment | 2,7 Nm |
| Nazivna brzina vrtnje | 6.600 1/min |
| Maks. brzina vrtnje | 7.330 1/min |
| Nazivna snaga motora | 461 W |
| Nazivna struja, motor | 1,19 A |
| Vršna struja | 5 A |
| Motorska konstanta | 0,558 Nm/A |
| Naponska konstanta, linijska | 34,73 mVmin |
| Otpor navoja faza-faza | 14,7 Ohm |
| Induktivitet navoja faza-faza | 13,8 mH |
| Sveukupni moment tromosti gonjene strane | 0,223 kgcm2 |
| Težina proizvoda | 1.600 g |
| Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila | 75 N |
| Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila | 150 N |
| Davač položaja rotora | Apsolutni single turn encoder |
| Sučelje rotirajućeg enkodera | EnDat 22 |
| Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom | induktivno |
| Očitavanje davača položaja rotora | 18 Bit |
| MTTF, podkomponenta | 76 godina, okretni enkoder položaja |
| MTTFd, podkomponenta | 152 godina, okretni enkoder položaja |