


Završna ploča VMPAL-EPR-SP

Broj dijela: 560947

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Širina | 28.8 mm |
| duljina | 107.3 mm |
| Integrirana funkcija | Poklopac kodiranja za definiranje dovoda upravljačkog zraka (unutarnji ili vanjski) |
| Smjer strujanja | reverzibilan |
| Struktura terminala ventila | Mješovite veličine ventila |
| Radni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Kontrolni tlak | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 3 -Jako opterećenje korozijom. |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B1 / B2-L |
| Klasa zaštite | IP65 IP67 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -5 °C...50 °C |
| Težina proizvoda | 180 g |
| Priključak za kontrolni zrak 12/14 | M7 |
| Kontrolni priključak za ispušni zrak 82/84 | M7 |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 5 | G1/4 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijal završne ploče | Lijevani aluminijski PA ojačan |