


Napojni modul VMPAL-SP-QS3/8"

Broj artikla: 560953

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	23,2 mm
Duljina	107,3 mm
Integrirana funkcija	with electrical interlinking module
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	50 g
Pneumatski priključak 1	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material supply module	Aluminijska legura za gnječenje PA ojačan