


Ploča VMPAL-EG

Broj artikla: 560956

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Širina | 20,5 mm |
| Duljina | 107,3 mm |
| Integrirana funkcija | ducted exhaust air |
| Struktura ventilskog bloka | Valve sizes can be mixed |
| Operating pressure MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 5 bar |
| Ulazni tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -5 ... 50 °C |
| Težina proizvoda | 30 g |
| Pneumatski priključak 3/5 obuhvaćen | for 20 mm cartridge |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material plate | PA |