


Električno ulančavanje VMPAL-EVAP-10-1-4

Broj artikla: 560967

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina ventila	10 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	4
Integrirana funkcija	Colour-coded assignment of the valve function
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	29 g
Boja, kućište	sivo
Material housing	PA
Materijal - napomena	RoHS sukladno