


Priključna ploča VMPAL-AP-4X14-QS8-1

Broj artikla: 561085

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	59,6 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	14,9 mm
Veličina ventila	14 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Smjer strujanja	reverzibilno
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	130,8 g
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Pneumatski priključak 4	za savitljivu cijev vanjskog promjera 8 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PA ojačan