


Priključna ploča VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-1

Broj artikla: 561095

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	42,8 mm
Duljina	107,3 mm
Mjera rastera	10,7 mm
Veličina ventila	10 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	4
Smjer strujanja	reverzibilno
Struktura ventilskog bloka	Valve sizes can be mixed
Maksimalni broj ventilskih zavojnica	4
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Tlak upravljanja	3 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	110 g
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"
Pneumatski priključak 4	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	PA ojačan