

# Priključna ploča VMPAL-AP-4X14-QS5/16""-1

Broj dijela: 561097

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	59.6 mm
duljina	107.3 mm
Mjera rastera	14.9 mm
Veličina ventila	14 mm
Maksimalni broj položaja ventila	4
Smjer strujanja	reverzibilan
Struktura terminala ventila	Mješovite veličine ventila
Maksimalni broj zavojnica ventila	4
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Kontrolni tlak	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	130.8 g
Pneumatski priključak 2	za crijevo vanjski Ø 5/16 ""
Pneumatski priključak 4	za crijevo vanjski Ø 5/16 ""
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	PA ojačan