

Distributer FR-4-3/8

Broj dijela: 561602

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	16 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0 bar...16 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Broj izlaza	3
Broj dovodnih vodova	1
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura anodizirana