



# Prekretni polužni ventil H-3-M5

Broj artikla: 561616

FESTO

Ovaj tip prikladan je za vakuum.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	ručno
Širina	22,5 mm
Normalni nazivni protok	80 l/min
Pogonski tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedište klipa
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Nazivni promjer	2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta upravljanja	direktno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Sila aktiviranja	14 N
Težina proizvoda	419 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano