

Plastično crijevo PUN-V0-12X2-SW-C

Broj dijela: 561701

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	12 mm
radijus savijanja relevantan za protok	55 mm
Unutra-Ø	8 mm
Min. radijus savijanja	19 mm
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napomena o radnom tlaku	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Napomena o temperaturi okoline	Unpressurised use up to 90 °C
Težina proizvoda po dužini	0.08 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 12 mm
boja	crno
Napomena o boji	Odstupanje od standardne boje zbog zaštite od plamena
Tvrdoća po Shoreu	D 54 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)