

# Plastična savitljiva cijev PUN-V0-6X2-BL-C

Broj artikla: 561702

FESTO

negorivo



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Vanjski promjer                                 | 6 mm  |
| Radius savijanja, mjerodavan za protok          | 24 mm   |
| Unutarnji promjer                               | 2 mm  |
| Min. radius savijanja                           | 7 mm  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,6 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 232 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 3 MPa  |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 30 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 435 psi   |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C<br>For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C |
| Dozvola   | TÜV   |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | B 013277 0506 00  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okoline                             | -35 ... 60 °C   |
| Informacija o temperaturi okoline               | For unpressurised use up to 90 °C   |
| Težina proizvoda prema duljini                  | 0,032 kg/m  |
| Pneumatski priključak                           | za utični priključak vanjski promjer 6 mm<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 2 mm   |
| Boja  | plavo   |
| Uputa za boju                                   | odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite   |
| Tvrdoća po Shoreu                               | D 54 +/-3   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)   |