

# Plastična savitljiva cijev PUN-V0-8X2-GN-C

Broj artikla: 561707

FESTO

negorivo



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost  |
|---|---|
| Vanjski promjer                                 | 8 mm  |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok         | 35 mm   |
| Unutarnji promjer                               | 4 mm  |
| Min. radijus savijanja                          | 9 mm  |
| Tubing characteristics                          | Suitable for energy chains  |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,2 MPa  |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 12 bar  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 174 psi   |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 2 MPa  |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi              | -0,95 ... 20 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 290 psi   |
| Uputa za pogonski tlak                          | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C<br>For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20°C, max. 0.9 MPa at 40°C, max. 0.7 MPa at 60°C |
| Dozvola   | TÜV   |
| Mjesto izdavanja certifikata                    | B 013277 0506 00  |
| Pogonski medij                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water (liquid, free of ice)  |
| Test na vatrootpornost                          | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura okoline                             | -35 ... 60 °C   |
| Informacija o temperaturi okoline               | For unpressurised use up to 90 °C   |
| Težina proizvoda prema duljini                  | 0,049 kg/m  |
| Pneumatski priključak                           | za utični priključak vanjski promjer 8 mm<br>za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 4 mm   |
| Boja  | zeleno  |
| Uputa za boju                                   | odstupanje prema standardnoj boji zbog vatrozaštite   |
| Tvrdoća po Shoreu                               | D 54 +/-3   |
| Materijal - napomena                            | RoHS sukladno   |
| Material tubing                                 | TPE-U(PU)   |