

Plastično crijevo PUN-V0-10X2-RT-C

Broj dijela: 561712

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	10 mm
radijus savijanja relevantan za protok	42 mm
Unutra-Ø	6 mm
Min. radijus savijanja	12 mm
Svojstva crijeva	Suitable for energy chains
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 psi...130.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Napomena o radnom tlaku	For applications with welding spatter: max. 1 MPa at 20 °C, max. 0.9 MPa at 40 °C, max. 0.7 MPa at 60 °C Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0 (3 mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Napomena o temperaturi okoline	Unpressurised use up to 90 °C
Težina proizvoda po dužini	0.064 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 10 mm za čepnu nazuvicu unutarnji Ø 6 mm
boja	Crvena
Napomena o boji	Odstupanje od standardne boje zbog zaštite od plamena
Tvrdoća po Shoreu	D 54 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)