

# Utikač NECU-S-M12G3-HX

Broj dijela: 562027

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	3
Težina proizvoda	17.5 g
Električni priključak	3 pol A-kodirano M12x1 Ravni utikač / konektor s pomakom izolacije
Područje pogonskog napona DC	0 V...32 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...32 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Dopušteni promjer kabela	2.9 mm...5.1 mm
Promjer jedne žice	0.1 mm
Promjer žice	0.9 mm...1.6 mm
Priključni presjek	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA Lijevani cink poniklane
Materijal za zaključavanje vijkom	Lijevani cink, poniklan
Materijalne brtve	FPM PUR
Materijal utikačkih kontakata	pozlaćen
Dopuštena izolacijska čahura	PP PVC TPE-E