

Spojnik kabel MHJ9-KMH-0,5-HF

Broj dijela: 562170

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	RCM oznaka
Dodatne funkcije	Gašenje iskre Holding current reduction with energy recovery Zaštitno isključenje
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s cilindrom
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	40 g
Električni priključak	2-polni / 2-polni / 4-žični Straight socket/straight socket/cable
Područje pogonskog napona DC	12 V...53 V
Zaštita od obrnutog polariteta	za radni napon
Napomena o radu	Jedinica napajanja mora moći isporučiti najmanje 1,85 A bez pada napona.
Napomena o potrošnji energije	Niskonaponska faza 2,8 W, visokonaponska faza 17,1 W po kanalu
Radnog ciklusa	100% Pridržavajte se uputa za rukovanje elektromagnetnim ventilima.
Raspon signala okidača DC	3 V...30 V
Napomena o ulaznoj struji	Linearno povećanje 0,09 - 0,44 mA sa signalom okidača od 3 - 15 V. 0,44 - 15,44 mA za signal okidača od 15 - 30 V.
Ulazni otpor	34 kOhm
Duljina kabela	0.5 m
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom

Svojstvo	Vrijednost
Materijal omotača kabela	PVC
Materijal za kućište	POM