

Čep QSPC10


Broj artikla: 562243

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za zatvaranje priključnih mjesta na ventilima ili pokrivnoj ploči.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 116 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-5 ... 60 °C
Težina proizvoda	0,4 g
Vrsta pričvršćenja	Mounting pin
Pneumatski priključak 1	Cartridge 10 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material blanking plug	POM
Material o-ring	NBR