



T utični spoj NEDU-M12D4-M12T4-IS

Broj artikla: 562248

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------|--|
| Zasnovano na normi | EN 61076-2-101 |
| Učestalost priključivanja | 100 |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtanje |
| Težina proizvoda | 25,5 g |
| Električni priključak | 4-polno / 4-polno / 4-polno A-kodirano/A-kodirano/A-kodirano Utičnica / utičnica / utikač M12x1 / M12x1 / M12x1 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 ... 30 V |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Temperatura okoline | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 - visoka otpornost na koroziju |
| Material housing | TPE-U(PU)-ojačan Cinkov tlačni lijev |
| Material of union nut | PA ojačan |
| Material seals | FPM |
| Material electrical contact | Bakrena slitina pozlačeno |