

# Spojni kabel NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Broj dijela: 562470

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 61076-2-101 ISO 20401
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	4-polni / 3-polni Kutna utičnica / ravni utikač M8x1 / M8x1
Područje pogonskog napona DC	20.4 V...26.4 V
Opterećenje struje pri 40°C	3 A
Duljina kabela	10 m
Kvaliteta upravljanja	Suitable for energy chains
Min. radijus savijanja kabela	35 mm
Promjer kabela	3.3 mm
Struktura kabela	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Materijal za kućište	TPE-U (PU)
Materijal utikačkih kontakata	Mjed pozlaćen
Materijal izolacijske čahure	PVC