


Spojni vod NEBV-M8W4L-E-5-LE2

Broj artikla: 562472

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Odgovara normi | EN 61076-2-101 ISO 20401 |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Težina proizvoda | 85 g |
| Električni priključak | 4-polno / 2-žilno Kutna utičnica / vodič M8x1 |
| Područje pogonskog napona DC | 20,4 ... 26,4 V |
| Strujna opteretivost kod 40°C | 3 A |
| Duljina kabla | 5 m |
| Svojstvo vodiča | Suitable for energy chains |
| Min. radijus savijanja kabla | 35 mm |
| Promjer kabla | 3,3 mm |
| Struktura kabla | 2x0,25 |
| Krajevi žila | Tuljak završetka žile |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Material electrical contact | Mjed pozlačeno |
| Material insulation | PVC |