



# Beskontaktni prekidač SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

Broj artikla: 562515

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost  |
|--|---|
| Oblik  | za T utor   |
| Dozvola  | RCM Mark  |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)                    | prema EU-EMV-smjernici                              |
| Materijal - napomena                                   | Bez bakra i PTFE-a<br>RoHS sukladno                 |
| Princip mjerenja                                       | magnetični Reed                                     |
| Temperatura okoline                                    | -10 ... 60 °C                                       |
| Uklopni izlaz  | s kontaktom, bipolarno                              |
| Funkcija sklopnog elementa                             | Uklopnik  |
| Maks. izlazna struja                                   | 100 mA  |
| Maks. uklopna snaga AC                                 | 3 VA  |
| Maks. uklopna snaga DC                                 | 3 W   |
| Otpornost na kratki spoj                               | ne  |
| Otpornost na preopterećenje                            | ne postoji  |
| Područje pogonskog napona AC                           | 10 ... 30 V   |
| Područje pogonskog napona DC                           | 10 ... 30 V   |
| Električni spoj 1, tip konektora                       | Kabel   |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja                | otvoreni kraj                                       |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica                    | 3   |
| Odlazni smjer, priključak                              | uzduž   |
| Uvjeti ispitivanja kabela                              | Uvjeti ispitivanja na upit                          |
| Duljina kabela   | 1 m   |
| Svojstvo vodiča  | Standard  |
| Material cable sheath                                  | PVC   |
| Vrsta pričvršćenja                                     | vijčano pričvršćen<br>može se uložiti odozgo u utor |
| Težina proizvoda                                       | 13,6 g  |
| Material housing                                       | PA  |
| Indikacija stanja sklapanja                            | LED žuti  |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 60 °C  |
| Mehanička zaštita                                      | IP67  |