


Beskontaktni prekidač SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

Broj artikla: 562516

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Oblik | za T utor |
| Dozvola | RCM Mark |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Princip mjerenja | magnetični Reed |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Uklopni izlaz | s kontaktom, bipolarno |
| Funkcija sklopnog elementa | Uklopnik |
| Maks. izlazna struja | 100 mA |
| Maks. uklopna snaga AC | 3 VA |
| Maks. uklopna snaga DC | 3 W |
| Otpornost na kratki spoj | ne |
| Otpornost na preopterećenje | ne postoji |
| Područje pogonskog napona AC | 10 ... 30 V |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Električni spoj 1, tip konektora | Kabel |
| Električni spoj 1, tehnologija spajanja | otvoreni kraj |
| Električni spoj 1, broj pinova/žica | 2 |
| Odlazni smjer, priključak | uzduž |
| Uvjeti ispitivanja kabla | Uvjeti ispitivanja na upit |
| Duljina kabla | 1 m |
| Svojstvo vodiča | Standard |
| Material cable sheath | PVC |
| Vrsta pričvršćenja | vijčano pričvršćen može se uložiti odozgo u utor |
| Težina proizvoda | 14,8 g |
| Material housing | PA |
| Indikacija stanja sklapanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova | -5 ... 60 °C |
| Mehanička zaštita | IP67 |