


# Aksijalni komplet EAMM-A-P8-38A-42A

Broj artikla: 562650

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

| Svojstvo                    | Vrijednost     |
|-----------------------------|----------------|
| Položaj ugradnje            | proizvoljno    |
| PWIS conformity             | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja          | -25 ... 60 °C  |
| Relativna vlažnost zraka    | 0 - 95 %       |
| Mehanička zaštita           | IP40           |
| Temperatura okoline         | -10 ... 60 °C  |
| Prenosivi okretni moment    | 3,5 Nm         |
| Težina proizvoda            | 160 g          |
| Kod sučelja, pogon          | P8-38A         |
| Cod sučelja, Motor in       | 42A            |
| Kod sučelja, kućište spojke | 38A.2          |
| Materijal - napomena        | RoHS sukladno  |