

Spojka EAMC-16-20-5-8

Broj artikla: 562677

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|------------------------|
| Promjer 1 prihvata | 5 mm |
| Promjer 2 prihvata | 8 mm |
| Veličina | 16 |
| Nazivna duljina | 20 mm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Maks. brzina vrtnje | 10.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ležaja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 ... 60 °C |
| Moment tromosti mase | 0,28 kgmm ² |
| Prenosivi okretni moment | 1,1 Nm |
| Težina proizvoda | 8 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |