

Električni klizač EGSP-33- -

Broj artikla: 562756
Proizvod u napuštanju


FESTO

S vodicom s recirkulirajućim kuglicama

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Radni hod	100 ... 630 mm
Veličina	33
Promjer vretena	13 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovina S kugličnim navojem
Referenciranje	Referentna sklopka
Vreteno-tip	Kuglični navoj
Maks. ubrzanje	20 m/s ²
Maks. brzina	0,39 ... 2 m/s
Točnost ponavljanja	±0,003 - ±0,01 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Mehanička zaštita	IP10
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Dinamička nosivost, fiksni ležaj	6.250 N
Momenti površina 2. stupnja Iy	53,5E+03 mm ⁴
Momenti površina 2. stupnja Iz	352E+03 mm ⁴
Maks. sila posmaka Fx	165 ... 466 N
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	0,22 kgcm ²
Konstanta posmaka	6 ... 20 mm/U
Statička nosivost, fiksni ležaj	2.700 N
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem i dosjednim zatikom
Material of end caps	Aluminijska legura za gnječenje oplašteno
Material of profile	oplašteno visokolegirani čelik
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Material drive cover	Aluminijski tlačni lijev oplašteno
Material slide	Čelik
Material spindle nut	Čelik
Material spindle	Čelik