



Osnovni ventil

VOFC-L-M32C-MC-N14-F9-A

Broj artikla: 562862

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	900 l/min
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	predupravljani klipni dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	6 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 4 načina visokih zahtjeva do SIL 4 načina niskih zahtjeva
Uputa za pogonski tlak	0 - 8 bar s vanjskim upravljanim zrakom
Protok Kv provjetravanje	0,72 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	1,38 m ³ /h
Vrijeme sklapanja isklj	12 ms
Vrijeme sklapanja uklj	20 ms
Trajanje uključenosti	100%
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	550 g
Pneumatski priključak 1	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 2	NPT1/4-18
Pneumatski priključak 3	NPT1/4-18
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij obloženo tvrdim metalom