


Osnovni ventil VOFD-LT-M32-MN-G14-F10

Broj artikla: 562881

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	51 mm
Normalni nazivni protok	450 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosjedni ventil
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	5 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	direktno
Smjer strujanja	reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode do SIL 3 načina niskih zahtjeva
Prikladnost za vakuum	da
Protok Kv provjetravanje	0,36 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	0,36 m ³ /h
Vrijeme sklapanja isklj	9 ms
Vrijeme sklapanja uklj	45 ms
Trajanje uključenosti	100%
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Proširena temperatura okoline	-25 - 60 °C Low Demand mode
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	560 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij obloženo tvrdim metalom