


# Magnetni svitak VACC-S13-11-K4-1-EX4A

Broj artikla: 562896

FESTO

for armature system F19A, metric cable connector, intrinsically safe.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                               | Vrijednost   |
|--|--|
| Način aktiviranja                      | električno   |
| Položaj ugradnje                       | proizvoljno  |
| Indikacija sklopnog položaja           | ne   |
| Trajanje uključenosti                  | 100 %  |
| potrebna primljena struja              | 16 mA  |
| Klasa izolacije                        | H  |
| Maks. ulazna snaga                     | 1,2 W  |
| Maks. ulazni napon                     | 32 V   |
| Maks. ulazna struja                    | 0,2 A  |
| Parametri svitka                       | 14 - 32 V DC: 0.22 - 1.1 W   |
| efektivni kapacitet                    | zanemarivo malo  |
| efektivni induktivitet                 | zanemarivo malo  |
| Dozvoljena kolebanja napona            | -15 % / +10 %  |
| ATEX kategorija plina                  | II 2G  |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - plin    | Ex ia IIC T6, T5 Gb  |
| ATEX kategorija prašine                | II 2D  |
| Ex vrsta zaštite od paljenja - prašina | Ex ia IIIC T80°C, T95°C Db   |
| Odobrenje Ex-zaštite izvan EU          | EPL Db (BR)<br>EPL Db (CN)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Db (KR)<br>EPL Gb (BR)<br>EPL Gb (CN)<br>EPL Gb (IEC-EX)<br>EPL Gb (KR)   |
| Ex temperatura okoline                 | T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C<br>T6, T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C   |
| Mjesto izdavanja certifikata           | BVS15 ATEXE030X<br>IECEX BVS 15.0020X<br>INMETRO DNV 17.0043X<br>KGS 17-GA4BO-0392X<br>KGS 17-GA4BO-0393X<br>NEPSI GYJ17.1234X |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)    | prema EU-EMV-smjernici<br>prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)   |
| Klasa korozione otpornosti KBK         | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju  |
| Mehanička zaštita                      | IP64   |
| Težina proizvoda                       | 330 g  |
| Električni priključak                  | Priključni ormarić, navoj kabelaške uvodnice M20x1,5   |
| Materijal - napomena                   | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom<br>RoHS sukladno  |
| Material solenoid coil                 | PA<br>UP   |