

# Zaporni ventil MS9-EE-NG-V24-S-VS

Broj artikla: 562946

FESTO

električno, s prigušivačem zvuka, smjer protoka slijeva nadesno



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijski broj	MS
Veličina	9
Mjera rastera	90 mm
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	električno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Ručno pomoćno aktiviranje	s uskakanjem s dodiranjem
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	predupravljano
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Pogonski tlak	3,5 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	18.000 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	14.100 l/min
Trajanje uključenosti	100 %
Parametri svitka	24 V DC: 4,5 W
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	2.300 g
Pneumatski priključak 3	G1
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803 četverokutni oblik
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev