

Zaporni ventil MS9-EM-NG-S-VS

Broj artikla: 562954

FESTO

ručno, s prigušivačem zvuka, smjer protoka slijeva nadesno



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Serijska	MS
Veličina	9
Mjera rastera	90 mm
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Funkcija odlaznog zraka	ne prigušuje se
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Vrsta resetiranja	Prisilno vođenje
Vrsta upravljanja	direktno
Funkcija ventila	3/2 bistabilan
Pogonski tlak	0 ... 20 bar
Normalni nazivni protok	18.000 l/min
Normalni nazivni protok 2-3	14.100 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozivne otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Materijal - napomena	RoHS sukladno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	2.400 g
Pneumatski priključak 3	G1
Material Piston slide	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijski tlačni lijev