



Zakretni pogon DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-FW

Broj artikla: 563353
Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicija, s dotjerivanjem prigušivanja krajnjih položaja i zupčastim prijenosnikom s kompenzacijom zračnosti. priključak komprimiranog zraka desno

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojestvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 16 |
| Područje namještanja kuta zakretanja obostrano | -20 /+ 6 deg |
| Kut zakretanja | 180 deg |
| Prigušivanje | Pneumatsko prigušivanje, podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Zupčasta letva / mali zupčanik |
| Maks. broj međupozicija | 1 |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 1 ... 10 bar |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara | 3 Hz |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Teorijski zakretni moment kod 6 bara | 1,6 Nm |
| Dozvoljeni moment tromosti masa | 0,0005 kgm ² |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: s prolaznim provrtom s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | M5 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik za poboljšanje |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminij |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminij |