


Kabel

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Broj artikla: 563782

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Električni priključak	Utičnica ravna / utičnica ravna Sub-D / Sub-D 15-polni / 9-polni
Duljina kabela	2,5 m
Svojstvo vodiča	Standard
Min. radijus savijanja kabela	79 mm
Promjer kabela	6,6 mm
Tip kabela	LIYCY
Struktura kabela	6x0,34 zaslonjeno
Kod boje izolacije žile	DIN 47100
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 70 °C
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
Material cable sheath	PVC
Boja, kabelski plašt	sivo
Material housing	Plastika metalizirana Metal
Material electrical contact	pozlaćeno