

Filtar-regulator MS9-LFR-NG-D7-EUM-AG-PSI-AS

Broj artikla: 564130

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filtar 40 µm, s manometrom, moguće zatvaranje glave regulatora, metalna zdjelica, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Seriya	MS
Osiguranje aktiviranja	s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	predupravljeni membranski regulator s filtrom
Maks. količina kondenzata	220 ml
Funkcija regulatora	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	0,8 ... 20 bar
Područje regulacije tlaka	0,3 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Pogonski medij	Klasa kvalitete zraka 5:7:- prema DIN ISO 8573-1
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	5.7.- prema DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.400 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s priborom Ugradnja vodova
Informacija o materijalu, pokrov	PA pojačan
Informacija o materijalu, ploča za vrtloženje	POM
Informacija o materijalu, nosač filtra	POM
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, kutnik za pričvršćenje	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, filtar	PE
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, modulni spojnik	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, membrana	NBR
Informacija o materijalu, ljuska	Aluminijska legura za gnječenje
Informacije o materijalu, brtva čašice	NBR
Informacija o materijalu, okno za gledanje	PA
Informacija o materijalu, razdvojni tanjur	POM
Informacija o materijalu, drška ventila	Aluminijska legura za gnječenje NBR POM