



Regulator tlaka

MS9-LR-NG-D5-AG-PSI-AS

Broj artikla: 564139

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	9
Serijski broj	MS
Osiguranje aktiviranja	s priborom se zatvara
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni membranski regulacioni ventil
Funkcija regulatora	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	0,8 ... 20 bar
Područje regulacije tlaka	0,3 ... 4 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Pogonski medij	Klasa kvalitete zraka 5:7:- prema DIN ISO 8573-1
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.400 g
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s priborom Ugradnja u prednju ploču Ugradnja vodova
Informacija o materijalu, pokrov	PA pojačan
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključna ploča	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, kutnik za pričvršćenje	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, modulni spojnik	Aluminijski tlačni lijev
Informacija o materijalu, membrana	NBR
Informacija o materijalu, drška ventila	Aluminijska legura za gnječenje NBR POM