

Y - utični priključak QBY-3/8-3/8-U

Broj artikla: 564701

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 0,276 " |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Oplaštenje |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Y-shape |
| Veličina pakiranja | 5 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | 0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | 0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 13,775 ... 145 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - niska otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Temperatura okoline | 0 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 16,226 ft-lbf |
| Težina proizvoda | 1,355 oz |
| Vrsta pričvršćenja | External hexagon 11/16 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj 3/8 NPT |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8" |
| Ambient temperature Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | Mjed poniklana PBT |
| Material of threaded seal | PTFE |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |