


Utikač NECU-S-M12G4-HX-Q7

Broj artikla: 564947

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zasnovano na normi	EN 61076-2-101 EN 61984
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Učestalost priključivanja	3
Težina proizvoda	33,3 g
Električni priključak	4-polno A-kodirano M12x1 Utikač ravni / priključivanje uklanjanjem izolacije
Područje pogonskog napona DC	0 ... 48 V
Područje pogonskog napona AC	0 ... 48 V
Strujna opteretivost kod 40°C	6 A
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
Dozvoljeni promjer kabela	4,7 ... 6 mm
Dozvoljeni promjer pojedinačne žile	≥ 0,1 mm
Dozvoljeni promjer žile	1,6 ... 2 mm
Presjek priključka	0,34 ... 0,75 mm ²
Mehanička zaštita	IP65 IP67
Temperatura okoline	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Material housing	PA Cinkov tlačni lijev poniklano
Material screw-type lock	Poniklani lijevani cink
Material seals	FPM PUR
Material electrical contact	pozlačeno
Dozvoljena izolacije žile	PVC