


# Aksijalni komplet EAMM-A-P8-38A-87A

Broj dijela: 564998

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                    | Vrijednost      |
|-----------------------------|-----------------|
| Položaj montaže             | po želji        |
| LABS sukladnost             | VDMA24364-B2-L  |
| Temperatura skladištenja    | -25 °C...60 °C  |
| Relativna vlažnost          | 0 - 95 %        |
| Klasa zaštite               | IP40            |
| Temperatura okoline         | -10 °C...60 °C  |
| Prenosivi moment            | 12.5 Nm         |
| Težina proizvoda            | 380 g           |
| Pogon koda sučelja          | P8-38A          |
| Kod sučelja Motor In        | 87 A            |
| Kučište spojke koda sučelja | 38 A            |
| Napomena o materijalima     | U skladu s RoHS |