


Priključni vod NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39

Broj artikla: 565286

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Svojstvo vodiča	Za statičke namjene
Područje pogonskog napona DC	≤ 24 V
Strujna opteretivost kod 40°C	0,86 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 80 °C
Temperatura okoline	-40 ... 80 °C
Težina proizvoda	490 g
Električni priključak	44-polno Utičnica Sub-D
Struktura kabela	40 x 0,14 mm ²
Promjer kabela	8,9 mm
Duljina kabela	2,5 m
Vrsta pričvršćenja	4-40UNC
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	TPE
Informacija o materijalu, plašt kabela	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca pozlaćeno