


L utični priključak CRQSL-1/4-1/4-U

Broj artikla: 565328

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 0,217 " |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | L-shape |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 14 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 203 psi |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Sigurnost hrane | Vidi dodatne informacije |
| Temperatura okoline | -20 ... 150 °C |
| Maks. pritezni moment | 11,801 ft-lbf |
| Težina proizvoda | 0,97 oz |
| Primjenljivi vodovi | PFAN |
| Vrsta pričvršćenja | External hex 35/64 |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj 1/4 NPTF |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4" |
| Ambient temperature Fahrenheit | -4 ... 302 °F |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material housing | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material release ring | visokolegirani čelik, nehrđajući |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nehrđajući |