


# T utični spoj CRQST-1/4T-U

Broj artikla: 565351

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	0,217 "
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	T oblik
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 14 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 203 psi
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura okoline	-20 ... 150 °C
Težina proizvoda	0,988 oz
Primjenljivi vodovi	PFAN
Pneumatski priključak 1	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4"
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material release ring	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material of tubing seal	FPM
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući